

Garant**Frese per smussi GARANT Softcut® MTC, a manicotto, Angolo γ : 60grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215540 60
GTIN	4045197809711
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Fresa robusta per smussare e cianfrinare a manicotto. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini, usare gli inserti n. art. 215321– 215398.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	16 mm
Set di viti per inserti	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Inserto adatto	AP.T 1335..
Angolo γ	60 grado
Ø Massimo D ₁	47 mm

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	52 mm
Larghezza smusso ottenibile b	14,7 mm
Ø Minimo D	17 mm
Altezza smusso ottenibile h	25,5 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	29,5 mm
Serie	Softcut®
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,12 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	diversa
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219826