

**Garant****Frese per smussi GARANT Softcut® MTC, a manicotto, Angolo  $\gamma$ : 75grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215540 75
GTIN	4045197809728
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Fresa robusta per smussare e cianfrinare a manicotto. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

**Uso:**

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

**Nota:**

Per superfici senza gradini, usare gli inserti n. art. 215321– 215398.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza smusso ottenibile l	29,5 mm
Set di viti per inserti	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl}$ .	60 mm
Larghezza smusso ottenibile b	7,6 mm
Altezza smusso ottenibile h	28,5 mm
Inserto adatto	APT 1335..

Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	3
Angolo $\gamma$	75 grado
Ø Foro di attacco	16 mm
Ø Massimo $D_1$	35 mm
Ø Minimo $D$	19 mm
Serie	Softcut®
Avanzamento al dente con $h_{\text{max}}$	0,11 mm
Numero di inserti	9
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219826
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2