

Inserto per fresatura XOMU146715ZZER, per frese ad alto avanzamento, HB4030



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213040 ST1400		
GTIN	4062406267124		
Classe articolo	21A		

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0.5...1 \times D / a_{p \text{ max}}$.

Descrizione tecnica

Modello	ST1400	
Avanzamento f _z per dente	1,3 mm	
Raggio di curvatura	1,5 mm	
Codice ISO Inserto	XOMU146715ZZER	
Tipo	HB4030	
Materiale da taglio	НМ	
Profondità di taglio consigliata a _{p max.}	1,3 mm	



Profondità di taglio massima a _{p max}	3 mm	
Raggio programmato con a _{p max}	3 mm	
Numero di sostituzioni/taglienti	6	
Rivestimento	TiCn-Al2O3	
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura	

Dati utente

	ldoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	240 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	220 m/min	Р
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		