



Lama per sega in HM, Modello: 150X20T34



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078212 150X20T34
GTIN	045242568994
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

- **Precisa geometria dei denti per una potenza di taglio ottimale.**
- **Denti in metallo duro e Cermet di alta qualità per una durata eccezionale.**
- **Lama ad alta resistenza completamente temprata e precaricata per tagli di precisione.**
- **Base profonda dei denti per consentire un'evacuazione rapida e completa del truciolo.**
- **Fessure di dilatazione interne rivestite in resina per ridurre al minimo la rumorosità e le vibrazioni.**
- **I tagli puliti, asciutti e senza sbavature riducono le spese di post-lavorazione.**
- **Ridotto sviluppo di calore: il materiale può essere lavorato direttamente dopo il taglio.**

Uso:

Per metallo.

Per:

Sega circolare per metallo a batteria n. art. 078207 Dim. M18FMCS.

Ø Foro: 20 mm

Numero denti: 34

Descrizione tecnica

Numero denti	34
Ø Lama D	150 mm
Ø Foro	20 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari