


LOMU...08ER-GH, PR1225, Tipo inserti: 15

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	225230 15
GTIN	2050001942050
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti – tramite esecuzione bilaterale. Grazie all'ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Avanzamento f_z per dente: 0,06 - 0,3 mm

Codice ISO Inserto: LOMU...04ER-GM

Modello: ST1400

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	LOMU...04ER-GM
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	PR1225

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f_z per dente	0,06 - 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	140 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		