




Tronchese a tagliente laterale per meccanici, lucidata, con manici rivestiti, KW, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	724205 125
GTIN	4003773048022
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Con testa sottile e taglienti temprati a induzione. Durezza taglienti circa 63 HRC. Articolazione passante, movimento senza gioco.

Pinza lucidata, manici rivestiti in multicomponente. Con apertura a molla.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	0,6 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	1 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Attributo del nome del prodotto	KW
Sfaccettatura	senza testimone
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC)
Materiale	In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie	lucidato
Tipo di prodotto	Pinza tagliente