

Garant**VB. T 110304, Tipo: HB725**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HB725
GTIN	4062406272241
Classe articolo	21G

Descrizione

VB. T 110304 HB725 Tipo: HB725

Rompitrucioli: UM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 250 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	UM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	UNI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VBGT 110304

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiCN
Tipo	HB725
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 250 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura