

Garant**Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 5/16-24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.****Uso:****Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.****Descrizione tecnica**

Ø Preforo	6,9 mm
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	24
Ø Filettatura	7,94 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 374
Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Profondità filettatura	23,82 mm
Passo della filettatura	1,058 mm
Tipo di filettatura	UNF

Misura del filetto	5/16-24 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatta		