

Garant**ZCMX 060204, Tipo: HBZ140**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268423 HBZ140
GTIN	4062406273842
Classe articolo	21E

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Adatto per \varnothing utensile D_c : 12 mm

Tipo: HBZ140

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 2 mm

Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 190 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	PVD
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	ZCMX 060204
Raggio di curvatura	0,4 mm

Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBZ140
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 190 m/min
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	12 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura