

**Garant****ZCMX 080304, Tipo: HBZ120**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268425 HBZ120
GTIN	4062406273934
Classe articolo	21E

## Descrizione

ZCMX 080304 HBZ120 Tipo: HBZ120  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 2 mm  
Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm  
Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 200 m/min

## Descrizione tecnica

Rivestimento	PVD
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 200 m/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBZ120

Codice ISO Inserto	ZCMX 080304
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura