


Garant**ZCMX 10T302, Tipo: HUZ310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268429 HUZ310
GTIN	4062406273026
Classe articolo	21E

Descrizione

ZCMX 10T302 HUZ310 Tipo: HUZ310

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 10T302
Tipo	HUZ310
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	non rivestito
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura