

Garant**ZCMX 10T304, Tipo: HUZ310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268433 HUZ310
GTIN	4062406273040
Classe articolo	21E

Descrizione

ZCMX 10T304 HUZ310 Tipo: HUZ310

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min**Descrizione tecnica**

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	ZCMX 10T304
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	non rivestito
Raggio di curvatura	0,4 mm

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Tipo	HUZ310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura