

Garant**ZCMX 10T304, Tipo: HBZ310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268433 HBZ310
GTIN	4062406273057
Classe articolo	21E

Descrizione

ZCMX 10T304 HBZ310 Tipo: HBZ310
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm
Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 10T304
Raggio di curvatura	0,4 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	PVD
Tipo	HBZ310
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura