

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-561, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094569 7
GTIN	10076490435353
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-561. La tecnologia traspirante FORTIX™ e la piega del pollice rinforzata prolungano la durata del guanto antitaglio. Questa tecnologia garantisce inoltre una presa migliore e un'elevata resistenza. Il filo INTERCEPT™ consente di ottenere un'ottima protezione antitaglio. Grazie al comfort elevato e alla mobilità delle dita, questo guanto è adatto per l'utilizzo in ambienti asciutti e oleosi. Privo di silicone e testato dermatologicamente.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Categoria di protezione antitaglio: C

Colore: blu / grigio

privo di siliconi: sì

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	7
Privo di siliconi	sì

Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Lavaggio	Colorati 40 °C
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	INTERCEPT™
Rivestimento	Nitril
Materiale	Nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	blu / grigio
Peso	21,44 g
Lunghezza	210 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio