

**Garant****Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 32 mm, Filettatura M × Lcompl.: M16X360**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301379 M16X360
GTIN	4062406275747
Classe articolo	31A

## Descrizione

**Esecuzione:**

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

## Descrizione tecnica

Ø Foro D <sub>1</sub>	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	300 mm
Filettatura M	M16×360
Adattatore	Ø d = 32 mm
Ø Codolo d	32 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari