

 KOMET

Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 2xD, Ø Dc: 43,5mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236614 43,5 |
| GTIN | 4047109277571 |
| Classe articolo | 24P |

Descrizione
Esecuzione:
Tolleranza del foro: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a $V_{max} = 0,25$ mm. Ø massimo raggiungibile tramite modulazione = $D + 0,5$ mm.**

Uso:

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

 Esecuzioni 2xD e 3xD disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.
 Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Codice ISO Inserto | SOGX 130508 46-... |
| Ø Codolo D_s | 40 mm |
| Set di viti per inserti | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Numero taglienti Z | 1 |

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Lunghezza utile L ₁ | 88 mm |
| Lunghezza codolo L _s | 68 mm |
| Serie | KUB Pentron® |
| Ø Nominale D | 43,5 |
| Sporgenza totale L _A | 118 mm |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D |
| Codolo | ISO 9766 |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio |
| Utilizzo foro | limitatamente bombato |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | per foratura in pacchetti |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

Accessori

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm | 659874 50 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm | 659906 1600 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP | 239652 20IP |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm | 659957 1600 |