

Garant**Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 32 mm, Filettatura M × Lcompl.: M16X160**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 301379 M16X160 |
| GTIN | 4062406275723 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione

Esecuzione:

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Filettatura M | M16×160 |
| Ø Foro D ₁ | 17 mm |
| Lunghezza utile L ₁ | 100 mm |
| Ø D ₂ | 30 mm |
| Adattatore | Ø d = 32 mm |
| Ø Codolo d | 32 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Oscillazione | evaporato |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |