

Garant**Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 32 mm, Filettatura M × Lcompl.: M16X260**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301379 M16X260
GTIN	4062406275730
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M16x260
Lunghezza utile L ₁	200 mm
Ø D ₂	30 mm
Ø Foro D ₁	17 mm
Adattatore	Ø d = 32 mm
Ø Codolo d	32 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari