

 **KOMET**
**Punta a inserti KOMET KUB Pentron® codolo cilindrico con superficie piana di bloccaggio, 3×D, Ø DC m7: 21mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236615 21
GTIN	4047109277373
Classe articolo	24P

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Massime prestazioni e durata grazie alla resistenza ottimale del corpo base e al trattamento speciale della superficie.**
- **Ottima stabilità dimensionale con condizioni di foratura difficili.**
- **Magazzinaggio a costi ridotti grazie agli inserti interni ed esterni identici.**
- **Foratura fuori asse consentita fino a  $V_{max} = 0,25$  mm. Ø massimo raggiungibile tramite modulazione =  $D + 0,5$  mm.**

**Tolleranza del foro:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

**Uso:**

- **Per situazioni di lavorazione estreme.**

Con inserti n. art. 236605 – 236610.

**Fornitura:**

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

**Nota:**

Esecuzioni 2×D e 3×D disponibili con codolo in ABS® e nelle dimensioni in pollici a richiesta.  
Esecuzione con codolo PSC disponibile su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza codolo $L_s$	56 mm
Codice ISO Inserto	SOGX 07T208 20-...
Set di viti per inserti	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø Codolo $D_s$	25 mm

Numero taglienti Z	1
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	63 mm
Serie	KUB Pentron®
Ø Nominale D	21
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	82 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP2	239652 6IP2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP