

Garant

Set di svasatori conici n. art. 150393 con 3 superfici di serraggio, in cassetta 90°, AlTiCN, Numero svasatori: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150394 7
GTIN	4062406277116
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici **in cassetta**.
Pratici per i lavori di montaggio e per l'officina.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di **svasature a 90° tonde e precise** senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore conico di precisione: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Nota:

Fornitura in cassetta n. art. 150370 **Dim. 6**.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero svasatori	7
Rivestimento	AlTiCN

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	53 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	40 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	35 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	55 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	25 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	13 m/min	S
GG(G)	limitatamente adatta	30 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	42 m/min	N
a umido max.	idonea		
a umido min.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 11,5 mm	150393 11,5
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 8 mm	150393 8
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 15 mm	150393 15
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 19 mm	150393 19
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 10 mm	150393 10
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 25 mm	150393 25
Svasatore conico di precisione con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° Ø Esterno Dc 6 mm	150393 6