

**Aspiratore trucioli/liquidi, Denominazione originale prodotto: VHO200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078559 VHO200
GTIN	5711145490681
Classe articolo	07D

Descrizione**Esecuzione:**

Aspiratore industriale durevole e di qualità Nilfisk CFM „Grey Line“. Potente **aspiraliquidi** con set di pulizia di alta qualità e resistente all'olio. Dotato di **valvola di inversione del flusso d'aria** per uno svuotamento semplice e affidabile del vano raccogli sporco. Con cestino per trucioli e kit per lo svuotamento inclusi nella fornitura. Adatto per le più svariate operazioni di pulizia nel settore dell'industria metallurgica.

Fornitura:

Inclusi cestino per trucioli, kit per lo svuotamento integrato e set di pulizia resistente all'olio.

Nota:

Accessori adatti vedi n. art. 078551-078552.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	2400 W
Rumorosità	70 dB(A)
Depressione	230 mbar
Volume del serbatoio	75 l

Denominazione originale prodotto	VHO 200
Altezza	1230 mm
Numero di turbine	1
Portata d'aria	55 l/s
Larghezza	880 mm
Peso	60 kg
Lunghezza	580 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Set per industriaresistente all'olio Ø Tubo flessibile 50 mm	078551 50
Set per industria Ø Tubo flessibile 50 mm	078552 50