



Trapano con base elettromagnetica, Modello: 727060



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076520 727060
GTIN	4014586889740
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **L'elevata coesione magnetica e l'interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.**
- **Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell'utensile.**
- **Comodo display della coesione magnetica.**
- **Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).**
- **Struttura dal peso ottimizzato.**

Potente trapano con base elettromagnetica **universale a 4 velocità** e ad alte prestazioni. Campo di corsa molto ampio per tutti i lavori di foratura, come carotaggi, foratura a spirale, maschiatura, svasatura e alesatura.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1x spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura

vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	KBU110-4M
Campo numero di giri 1 ^a velocità	60 - 120 min ⁻¹
Campo numero di giri 4 ^a velocità	230 - 430 min ⁻¹
Larghezza	215 mm
Lunghezza	460 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	40 mm
Ø Massimo alesatura	36 mm
Altezza	810 mm
Peso	39 kg
Potenza assorbita	1700 W
Tensione di rete	230 V
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M36 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	90 - 170 min ⁻¹
Corsa utile	400 mm
Lunghezza base magnetica	240 mm
Ø Preforazione massimo in acciaio	110 mm
Campo numero di giri 3 ^a velocità	150 - 300 min ⁻¹
Portautensile forma	CM4
Ø Massimo svasatura	60 mm
Larghezza base magnetica	120 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65