

Garant
Maschio per tubi corazzati, non rivestito, PG: PG16

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 133450 PG16 |
| GTIN | 4045197074942 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione
Uso:

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano.

Per filettatura di tubi corazzati DIN 40430.

Nota:

Codolo a norma DIN 40432.

Materiale da taglio: HSS E

Filetti per pollice: 18

Ø Filettatura: 22,5 mm

Lunghezza complessiva L: 80 mm

Ø codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø preforo: 21,25 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Numero taglienti Z | 4 |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4 |
| Filetti per pollice | 18 |
| Ø Filettatura | 22,5 mm |
| Passo della filettatura | 1,41 mm |
| Ø Preforo | 21,25 mm |
| Ø Codolo D _s | 18 mm |

| | |
|---|---|
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Quadro del codolo □ | 14,5 mm |
| Materiale da taglio | HSS E |
| Profondità di foratura massima consigliata L ₂ | 67,5 mm |
| Misura del filetto | Pg16 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | Pg |
| Angolo di filetto | 80 grado |
| Norma | DIN 40432 |
| Norma filettatura | DIN 40430 |
| Forma dell'imbocco | D |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 13 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | 6 m/min | M |
| CuZn | limitatamente adatto | 13 m/min | N |

| | |
|--------------|----------------------|
| Olio | idoneo |
| a umido max. | limitatamente adatto |