

**Cricchetto a innesto, Modello-Quadro di manovra maschio: 2-1/2pollici****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 657630 2-1/2  |
| GTIN            | 4062406278359 |
| Classe articolo | 62E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

**Cricchetto a innesto reversibile.****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Dati d'impiego:****Legenda per disegno e formula:**

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Per:**

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

**Nota:**

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Altezza h                       | 29 mm                    |
| Interasse S                     | 25 mm                    |
| Capacità di carico permanente   | 340 Nm                   |
| Numero di denti                 | 52                       |
| Quadro di manovra femmina       | 1/2 pollici              |
| Attacco                         | 14×18 mm                 |
| Larghezza b                     | 43 mm                    |
| Materiale sostituibile          | Testa a innesto          |
| Materiale                       | Acciaio al cromo-vanadio |
| Cricchetti reversibili          | sì                       |
| Cricchetto a sbloccaggio rapido | no                       |
| Tipo di prodotto                | Cricco                   |