


**Garant****Stazione di incisione XGRIPP, Ampiezza di incisione max.: 230mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	362929 230
GTIN	4062406368722
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Possibilità di incidere materiali fino a 45 HRC (resistenza alla trazione 1450 N/mm<sup>2</sup>).**
- **Max. Forza di incisione 180 kN (18 t), andamento lineare della forza di incisione.**
- **Impostazione della pressione di incisione pneumatica tra 0,5 e 6,5 bar.**
- **Regolazione rapida con passo da 30 mm.**
- **Microregolazione con vite zigrinata.**
- **Tutto montato su una piastra di supporto, conforme CE, utilizzabile in modo sicuro e compatto come un'unica unità.**
- **Pulsante di azionamento direttamente sulla stazione di incisione, pertanto senza tubi flessibili pneumatici all'esterno della stazione.**

La tecnica di punzonatura, detta anche pre-incisione, prevede che esternamente alla macchina utensile il pezzo da serrare sia dotato di un profilo definito prima di essere serrato ad accoppiamento geometrico in una morsa a vite. In particolare, le situazioni di serraggio che richiedono elevate forze di tenuta e in cui sussiste il rischio di deformazioni del pezzo possono essere controllate in modo sicuro grazie alla pre-incisione. La tecnica di punzonatura è la soluzione ideale soprattutto per la lavorazione su 5 lati, in cui occorre ottenere un accesso ottimale.

**Vantaggi:**

Serraggio ad accoppiamento geometrico in ganasce di presa anche con forza di serraggio bassa.

**Uso:**

Per la pre-incisione di componenti particolarmente duri o instabili.

**Fornitura:**

Piastra di supporto, moltiplicatore di pressione, stazione di incisione, piastra protettiva, ganasce di incisione, fermapezzo, parallela di appoggio.

**Accessori speciali:**

Marcatrice centrale n. art. 362934 Dim. 1, set di pietre di paragone per l'usura delle ganasce di incisione n. art. 362936 Dim. 1.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	150 mm
Corsa di stampaggio	4 mm
Ampiezza di goffratura massima	230 mm
Forza di goffratura massima	180 kN
Peso	78 kg
Altezza	409 mm
Lunghezza	890 mm
Tipo di prodotto	Stazione di goffratura

**Accessori**

Ganascia per incisioneXGRIPP Modello 1	362931 1
Parallela di appoggioXGRIPP Modello 1	362932 1
Spina di marcatriceXGRIPP Modello 1	362935 1