

Garant
Maschio per tubi corazzati, non rivestito, PG: PG21

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133450 PG21
GTIN	4045197074959
Classe articolo	11H

Descrizione
Uso:

Utilizzabile come maschio a macchina o per ripassare i filetti a mano.

Per filettatura di tubi corazzati DIN 40430.

Nota:

Codolo a norma DIN 40432.

Materiale da taglio: HSS

Filetti per pollice: 16

Ø Filettatura: 28,3 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø codolo D_s: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 27 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	4
Ø Filettatura	28,3 mm
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	16
Passo della filettatura	1,59 mm
Ø Preforo	27 mm
Ø Codolo D _s	20 mm

Lunghezza complessiva L	90 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Materiale da taglio	HSS
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	84,9 mm
Misura del filetto	Pg21
Rivestimento	non rivestito
Tipo di filettatura	Pg
Angolo di filetto	80 grado
Norma	DIN 40432
Norma filettatura	DIN 40430
Forma dell'imbocco	D
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N

Olio	idoneo
a umido max.	limitatamente adatto