



Lampada da lavoro a LED ATEX con batteria, Modello: 3AALH



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da lavoro per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.

Illuminazione estremamente chiara e durata lunghissima.

Lampada da lavoro multifunzionale con base magnetica rimovibile che aderisce sulle superfici metalliche. Testa della lampada ruotabile di 360° e inclinabile di 120° verso l'alto e il basso (bloccabile in qualunque posizione). Con clip in acciaio e interruttore frontale.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Lampadine	Modulo LED
Caratteristiche attrezzatura	Per atmosfere esplosive
Corrente di illuminazione	228 lm
Larghezza complessiva	54 mm

Grado di protezione IP	IP 67
Peso	185 g
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	zona 20
Numero di batterie contenute	3
Tipo di batteria	Mignon AA
Lunghezza complessiva	182 mm
Durata	8,4 h
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR6	081559 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081553 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081554 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081552 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081551 LR6