



Maschio a macchina, non rivestito, UNF: 3/4-16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133402 3/4-16
GTIN	4045197594839
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Filetti per pollice: 16

Ø Filettatura: 19,05 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D_s: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 17,5 mm

Descrizione tecnica

Ø Preforo	17,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Numero taglienti Z	4
Filetti per pollice	16
Ø Filettatura	19,05 mm
Norma	DIN 374
Materiale da taglio	HSS E

Ø Codolo D _s	14 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Profondità filettatura	57,15 mm
Passo della filettatura	1,587 mm
Tipo di filettatura	UNF
Misura del filetto	3/4-16 UNF
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

