

 Atlas Copco

Trapano pneumatico, Modello: D2148RQ



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079051 D2148RQ
GTIN	7322590019785
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell'acciaio. La guida di scarico dell'aria nell'impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante. Inclusa valvola di conversione per **rotazione oraria / antioraria** (per impiego come avvitatore o maschio per filettare).

Fornitura:

Incluso **mandrino autoserrante**. Con impugnatura di appoggio supplementare.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Fabbisogno massimo d'aria	600 l/min
Numero massimo giri	0 - 750 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	3,7 m/s ²
Lunghezza	248 mm

Potenza fornita	250 W
Peso	1,4 kg
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Rumorosità	85 dB(A)
Denominazione originale prodotto	D2148RQ
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Trapano