

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, M: M27

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	134600 M27
GTIN	4045197075574
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione stabile, con elica a destra 15 – 20°.

Dim. M2,6 con vecchio profilo DIN.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

 Ø codolo D_s: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 24 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
Ø Filettatura	27 mm
Ø Preforo	24 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Passo della filettatura	3 mm
Norma	DIN 376
Ø Codolo D _s	20 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm

Quadro del codolo □	16 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Profondità filettatura	54 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M27
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Angolo dell'elica	15-20 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

