

Garant
Portautensili per frese modulari filettate, SK 30, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301316 M12X25
GTIN	4062406286064
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Strategia di truciatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 44 mm

Ø Foro D₁ tolleranza IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Ø Esterno D: 24 mm

Lunghezza utile L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

L ₂	5 mm
Ø D ₂	21 mm
Lunghezza utile L ₁	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	44 mm

Filettatura M	M12×25
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	12,5 mm
Ø Esterno D	24 mm
Adattatore	SK 30
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari