

Garant
Portautensili per frese modulari filettate, SK 30, Filettatura M × Lunghezza L1: M6X25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

Forma conica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 44 mm

Ø Foro D₁ tolleranza IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Ø Esterno D: 13 mm

Lunghezza utile L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descrizione tecnica

Filettatura M	M6×25
Ø Esterno D	13 mm
L ₂	5 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	6,5 mm

Lunghezza utile L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	44 mm
Adattatore	SK 30
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari