

**Garant**
**Portautensili per frese modulari filettate, SK 30, Filettatura M × Lunghezza L1: M8X25**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301316 M8X25
GTIN	4062406286040
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma conica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Strategia di truciolatura: HSC

Sporgenza totale Dim. A: 44 mm

Ø Foro D<sub>1</sub> tolleranza IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ø Esterno D: 15 mm

Lunghezza utile L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Descrizione tecnica**

Filettatura M	M8×25
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Sporgenza totale Dim. A	44 mm
L <sub>2</sub>	5 mm

Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6	8,5 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	25 mm
Ø Esterno D	15 mm
Adattatore	SK 30
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari