

**Garant****Calibro a corsoio digitale HCT IP67 con Bluetooth, Intervallo di misurazione: 200 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412780 200
GTIN	4062406286729
Classe articolo	41A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale IP67 con **Bluetooth. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.

Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene® per una comoda impugnatura.** Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Molto facile da utilizzare grazie all'app Hoffmann Group Connected Tools (HCT), disponibile come optional gratuitamente per Android e iOS.

**Vantaggi:****HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

I vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:

- **Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all'applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.**
- **Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.**
- **Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l'uso via radio.**
- **Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.**

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Ricambi:**

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Imballaggio: Custodia rigida

Norma: DIN 862

Risoluzione: mm / pollici

Asta di profondità: piatto

Grado di protezione IP: IP 67

Applicazione radio: HCT Mobile App

Applicazione radio: HID (Human Interface Device)

Lettura: 0,01 mm

Lettura: 0,0005 pollici

Limite d'errore: 0,03 mm

Lunghezza dei becchi: 50 mm

Applicazione radio: HCT Mobile App

Applicazione radio: HID (Human Interface Device)

## Descrizione tecnica

Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by	sì
Norma	DIN 862
Lunghezza dei becchi	50 mm
Lettura	0,0005 pollici
Asta di profondità	piatto
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Asta di profondità	sì
Taratura	A1
Numero di batterie contenute	1
Spegnimento automatico	sì
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Risoluzione	mm / pollici
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Serie	HCT
Commutazione in stand-by	sì
Altezza cifre display LCD	11,5 mm

Limite d'errore	0,03 mm
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Dimensioni internazionali	CR2032
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Marchatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	011050 200
Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	011030 200
Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B