

Garant**Maschio a macchina, esecuzione vaporizzata, M: M2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	135300 M2
GTIN	4045197076335
Classe articolo	11H

Descrizione**Esecuzione:**

Elica destra robusta, per asportazione ottimale dei trucioli.

Raccomandazioni:

Nei **materiali TOOLOX** si raccomanda di forare da **0,05 a 0,3 mm** in più rispetto al \varnothing del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,4 mm

Lunghezza complessiva L: 45 mm

\varnothing codolo D_s: 2,8 mm

Quadro del codolo □: 2,1 mm

\varnothing preforo: 1,6 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Numero di scanalature per i trucioli	2
Passo della filettatura	0,4 mm
\varnothing Filettatura	2 mm
\varnothing Preforo	1,6 mm
Norma	DIN 371
\varnothing Codolo D _s	2,8 mm

Lunghezza complessiva L	45 mm
Quadro del codolo □	2,1 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	4 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M2
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	6 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	3 m/min	H
Olio	idoneo		

a umido max.

limitatamente adatto