

Garant**ZCMX 10T308, Tipo: HBZ035**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Classe articolo	21E

Descrizione

Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Adatto per \varnothing utensile D_c : 20 mm

Tipo: HBZ035

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 2 mm

Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 190 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	PVD
Impiego principale	P

Codice ISO Inserto	ZCMX 10T308
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 190 m/min
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HBZ035
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	20 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura