

**Garant**
**Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 17 mm o pollici**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114032 17
GTIN	4062406291754
Classe articolo	12B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da Ø 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

**Nota:**

Dim. 16 – 20 punte con Ø codolo 16 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 118 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata  $L_2$ : 99,5 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 125 mm

Lunghezza complessiva L: 184 mm

Ø codolo  $D_s$ : 16 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Ø nominale $D_c$	17 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	125 mm
Lunghezza complessiva L	184 mm
Numero taglienti Z	2
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	99,5 mm

Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Norma	DIN 338
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/gir,
Ø codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale