

**Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 4216****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	692930 4216
GTIN	8024482185040
Classe articolo	64A

Descrizione**Esecuzione:**

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Peso	3,2 kg
Volume	20 l

Dimensione interna larghezza	300 mm
Numero chiusure	2
Dimensione interna altezza	160 mm
Carico massimo	22 kg
Dimensione esterna larghezza	366 mm
Dimensione esterna lunghezza	457 mm
Dimensione esterna altezza	183 mm
Dimensione interna lunghezza	420 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili