



## Lama per sega in HM, Modello: 165T40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078212 165T40
GTIN	4002395369737
Classe articolo	07A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rivestimento in PTFE (Teflon): riduce l'attrito per tagli più rapidi e freddi. Protegge da corrosione e accumulo di resina. Intagli anti-vibrazione tagliati al laser per minori vibrazioni e tagli più precisi. Gli intagli sono riempiti con poliuretano e fungono da ammortizzatori, perché le vibrazioni non giungono ai denti in metallo duro. Acciaio tagliato al laser di alta qualità per tagli precisi. Denti in metallo duro con cobalto, disposti in modo sfalsato: rimangono affilati più a lungo e garantiscono tagli puliti. Ottimizzazione per utensili a batteria, larghezza di taglio ultrasottile per garantire una lunga durata secondo la carica della batteria. Tutti i tipi di legno: legno tenero/duro, legno compensato, pannelli rivestiti, melammina, MDF. Lame per sega standard senza rivestimento in teflon e intagli anti-vibrazioni.

### Descrizione tecnica

Ø Foro	15,87 mm
Numero denti	40
Materiali adatti	legno
Ø Lama D	165 mm

Tipo di prodotto

Lama per seghe circolari