

**Garant****Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 5×D mini, Modello: 16L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319461 16L
GTIN	4062406309268
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

**Vantaggi:**

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

**Per:**

Tutte le barre alesatrici più comuni.

**Nota:**

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3×D.

Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 8×D.

Stabilizzatore per barre alesatrici con 7×D oppure Ø codolo **D<sub>2</sub> = 25 mm disponibile su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale L <sub>1</sub>	80 mm
Raggio R	1,2 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Direzione di taglio	sinistra
C	1 mm
Spostamento Z rispetto all'asse	12,5 mm

Lunghezza codolo $L_s$	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
$\varnothing$ Codolo $D_2$	32 mm
Lunghezza complessiva $L_2$	139 mm
Profondità interna fino a	5×D
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici