

**Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 7/16-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	138050 7/16-20
GTIN	4062406374938
Classe articolo	12I

Descrizione**Esecuzione:**

Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap. Esecuzione robusta progettata per un'ampia gamma di materiali. **Materiale da taglio in HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	1,27 mm
Profondità filettatura	27,78 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Filettatura	11,11 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Ø Codolo D _s	8 mm
Filetti per pollice	20
Misura del filetto	7/16-20 UNF
Norma	DIN 374
Ø Preforo	9,9 mm

Tipo di filettatura	UNF
Numero di scanalature per i trucioli	3
Serie	Pro Tap
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	24 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	25 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	10 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	24 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	15 m/min	N

Uni	idoneo
Olio	idoneo
a umido max.	idoneo