



## Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, M: M8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132680 M8
GTIN	4062406373863
Classe articolo	12I

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Con imbocco corretto.**

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.

**Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap.**

Esecuzione robusta progettata per un'ampia gamma di materiali.

**Materiale da taglio in HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.**

**Classe di tolleranza: ISO 2 6H**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 371

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 90 mm

Ø Codolo D<sub>s</sub>: 8 mm

Quadro del codolo □: 6,2 mm

Ø Preforo: 6,8 mm

### Descrizione tecnica

Profondità filettatura	24 mm
Materiale da taglio	HSS E
Norma	DIN 371
Passo della filettatura	1,25 mm
Numero taglienti Z	3

Ø Codolo $D_s$	8 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Numero di scanalature per i trucioli	3
Quadro del codolo □	6,2 mm
Misura del filetto	M8
Ø Filettatura	8 mm
Tipo di filettatura	M
Ø Preforo	6,8 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Rivestimento	TiN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	24 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	25 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	10 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	24 m/min	P

Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	20 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	8 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	15 m/min	N
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		