

 Atlas Copco

Trapano pneumatico, Modello: D2112Q



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079051 D2112Q
GTIN	7322590019778
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono ad una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Serie di trapani potenti e molto silenziosi a pistola con un diametro di perforazione fino a 13 mm nell'acciaio. La guida di scarico dell'aria nell'impugnatura impedisce che i trucioli di foratura formino mulinelli. Con mandrino autoserrante.

Fornitura:

Incluso **mandrino autoserrante**.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Numero massimo giri	0 - 5400 min^{-1}
Lunghezza	211 mm
Peso	1 kg
Potenza fornita	350 W

Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 10 mm
Denominazione originale prodotto	D2112Q
Fabbisogno massimo d'aria	600 l/min
Rumorosità	80 dB(A)
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Trapano