

**DYMO****Etichettatrice, Modello: LM500TS**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Classe articolo	08U

## Descrizione

### Esecuzione:

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida. **Con touchscreen a colori**, stampa su grafici, codici a barre e loghi con risoluzione 300 dpi. Profili per massimo 5 utilizzatori. **Interfaccia USB.**

### Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

### Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso. Etichettatrice LabelManager 500TS, accumulatore agli ioni di litio, adattatore di carica, cavo USB.

### Nota:

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**
- **Non disponibili in tutti i paesi.**
- **Fornitura espressa non disponibile.**

## Descrizione tecnica

Lunghezza	190 mm
Colore caratteri	nero
Numero di righe di testo	1 – 5
Larghezza nastro possibili	6; 9; 12; 19; 24 mm
Numero grandezze	25
Layout tastiera	QWERTZ
Modello	LM500TS
Numero caratteri / simboli disponibili	325
Altezza di scrittura massimo	22 mm
Numero corpi del carattere	2
Larghezza	165 mm
Esecuzione taglia nastro	automatica
Cassetta nastro adatta	D1
Adattatore di rete	incluso
Numero di stili	32
Particolarità	USB / codice a barre
Peso con batteria	800 g
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Altezza	95 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	Dymo 500 TS
Tipo di prodotto	Etichettatrice

## Accessori

Cassetta nastro 24 mm x 7 m poliestere Modello Y	085560 Y
Cassetta nastro 24 mm x 7 m poliestere Modello R	085560 R
Adattatore di rete per n. art. 085500	085570

Cassetta nastro 24 mm x 7 m poliestere Modello W

085560 W