

## Garant

### Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket con passaggio interno LR HPC, DLC, Ø e8 DC: 6mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202015 6
GTIN	4062406380946
Classe articolo	11X

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.

Fino a  $2 \times D$  dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.

Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.

Possibilità di ramping fino a  $45^\circ$ .

Migliore evacuazione del truciolo grazie al passaggio interno centrale del lubrorefrigerante.

Con rivestimento DLC  $sp^2$  di nuovissima generazione.

##### Vantaggi:

**Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.**

##### Nota:

Per le operazioni di finitura successive non bisogna scendere al di sotto del sovrametallo minimo di  $0,1 \times D$ .

#### Descrizione tecnica

Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	24 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	13 mm
Lunghezza complessiva L	62 mm
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,04 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6

Numero denti Z	3
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	6 mm
Angolo dell'elica	42 grado
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	5,8 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Tolleranza Ø nominale	e8
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in Al a truciolo corto	0,06 mm
Arrotondamento degli angoli r <sub>v</sub>	0,2 mm
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	adatto	550 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	450 m/min	N

PMMA acrole	adatto	200 m/min	N
PE-HD	adatto	160 m/min	N
PA 66	adatto	200 m/min	N
PEEK	adatto	150 m/min	N
PF 31	adatto	130 m/min	N
PVDF GF20	adatto	180 m/min	N
POM GF25	adatto	160 m/min	N
PA 66 GF30	adatto	150 m/min	N
PEEK GF30	adatto	130 m/min	N
PTFE CF25	adatto	160 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	300 m/min	N
Cu	adatto	160 m/min	N
CuZn	adatto	200 m/min	N
a umido max.	adatto		
Aria	adatto		

## Servizi

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB