

Garant
Maschi a macchina, es. vaporizzata, M: M20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	135450 M20
GTIN	4045197076915
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:

 Dim. M2,6 con vecchio profilo DIN. **HSS-E**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

 \varnothing codolo D_s : 16 mm

 Quadro del codolo \square : 12 mm

 \varnothing preforo: 17,5 mm

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	4
\varnothing Preforo	17,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
\varnothing Filettatura	20 mm
Passo della filettatura	2,5 mm
Norma	DIN 376
\varnothing Codolo D_s	16 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Quadro del codolo \square	12 mm

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	40 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M20
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		

a umido max.

limitatamente adatto