

**Garant****Maschi a macchina a rastremazione conica, es. vaporizzata, M: M14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	135550 M14
GTIN	4045197077011
Classe articolo	11H

**Descrizione****Esecuzione:****Con filetto guida a rastremazione conica.****Speciali per la filettatura di fori ciechi in profondità** e per i trucioli che rimangono nelle scanalature del maschio a filettare. **HSS-E**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 2 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 12 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	2 mm
Ø Preforo	12 mm
Ø Filettatura	14 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Norma	DIN 376
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm

Lunghezza complessiva L	110 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	28 mm
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M14
Rivestimento	es. vaporizzata
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2xD in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	6 m/min	M

CuZn	limitatamente adatto	13 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		