

**HOLEX®**
**Filiere HSS-E, M × passo: 12X1,25**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	141065 12X1,25
GTIN	4045197595331
Classe articolo	12K

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Forma chiusa preincisa **con imbocco corretto su entrambi i lati.**

**Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate**, angolo di spoglia superiore ca. 15°. **Per acciai ad alta resistenza e inossidabili.**

Tipo di filettatura: MF

Angolo di filetto: 60 grado

Materiale da taglio: HSS E

Norma: EN 22568

Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Passo: 1,25 mm

Ø esterno: 38 mm

Altezza: 10 mm

**Descrizione tecnica**

Altezza	10 mm
Passo	1,25 mm
Ø esterno	38 mm

Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Misura del filetto	12
Tipo di filettatura	MF
Angolo di filetto	60 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	EN 22568
Direzione di taglio	destra