

Garant
Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 4X0,5

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130470 4X0,5 |
| GTIN | 4045197066886 |
| Classe articolo | 11G |

Descrizione
Esecuzione:

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva L: 45 mm

Ø codolo D_s: 4,5 mm

Quadro del codolo □: 3,4 mm

Ø preforo: 3,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø Filettatura | 4 mm |
| Ø Preforo | 3,5 mm |
| Passo della filettatura | 0,5 mm |
| Ø Codolo D _s | 4,5 mm |
| Lunghezza complessiva L | 45 mm |
| Quadro del codolo □ | 3,4 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2 6H |

| | |
|---------------------------------|---|
| Materiale da taglio | HSS |
| Norma | DIN 2181 |
| Profondità filettatura | 10 mm |
| Tipo di filettatura | MF |
| Misura del filetto | M4×0,5 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | D |
| Forma dell'imbocco | C |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatto | | |
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |

| | |
|---------|----------------------|
| Uni | adatto |
| Olio | idoneo |
| a secco | limitatamente adatto |