

**Garant****Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 16X1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130470 16X1
GTIN	4045197067098
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Set composto da due pezzi, **1 sgrossatore e 1 finitore.**

Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS

Norma: DIN 2181

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 12 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 15 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Filettatura	16 mm
Ø Preforo	15 mm
Passo della filettatura	1 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Lunghezza complessiva L	70 mm
Quadro del codolo □	9 mm

Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 2181
Profondità filettatura	32 mm
Tipo di filettatura	MF
Misura del filetto	M16×1
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

GG(G)	limitatamente adatto
Uni	adatto
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto